

uvex**Schutzhelm uvex pheos B-WR, Farbe: YELLOW****Bestelldaten**

Bestellnummer	097811 YELLOW
GTIN	4031101510262
Artikelklasse	04U

Beschreibung**Ausführung:**

Leichte Helmschale aus HDPE (High Density Polyethylene) mit **drei variablen Ventilationsöffnungen** für hohen Tragekomfort. Der **zusätzliche Slot an der Stirnseite** des Helms bietet eine Befestigungsmöglichkeit für eine Stirnlampe. **Kältebeständig bis –30 °C** und Schutz vor flüssigen Metallspritzern (MM).

- **6-Punkt Gurtband**
- **30 mm Euro-Slot-Aufnahme**
- **Kunstleder Schweißband**
- **Gerade Form**
- **Mit Drehverschluss**

Verwendung:

Industrie, Baugewerbe, Montage

Norm:

DIN EN 397

Spezifikation:

Kältebeständig bis –30 °C und Schutz vor flüssigen Metallspritzern (MM).

Ersatzteil:

Nr. 097820 Kunstlederschweißband.

Helmeigenschaft: Schutz vor flüssigen Metallspritzern

Material Helmschale: HDPE

Weitenregulierung: Drehverschluss

Größe: 52 - 61 cm

Gewicht: 406 g

Technische Beschreibung

6-Punkt-Textilaufhängung	ja
Clips zum Anbringen von Anbauteilen	ja
Farbe	gelb
Weitenregulierung	Drehverschluss
Kältebeständigkeit	bis -30 °C
Gewicht	406 g
Stirnlampen-Befestigung möglich	ja
Größe	52 - 61 cm
Helmeigenschaft	Schutzeigenschaft bis -30 °C
Helmeigenschaft	Schutz vor flüssigen Metallspritzern
Material Helmschale	HDPE
Norm	DIN EN 397
Produktart	Schutzhelm

Zubehör

Kunstlederschweißband uvex pheos / airwing	097820
Kapselgehörschutz Peltor™ Optime™ Helmausführung Typ 1	097753 1
Kapselgehörschutz Peltor™ X-Serie Helmausführung Typ X1	097756 X1
Kapselgehörschutz Peltor™ Optime™ Helmausführung Typ 2	097753 2
Kapselgehörschutz Peltor™ X-Serie Helmausführung Typ X4	097756 X4
Kapselgehörschutz Peltor™ X-Serie Helmausführung Typ X2	097756 X2
	097753 3

Kapselgehörschutz Peltor™ Optime™ Helmausführung Typ
3

Kapselgehörschutz Peltor™ X-Serie Helmausführung Typ
X5

097756 X5

Kapselgehörschutz Peltor™ X-Serie Helmausführung Typ
X3

097756 X3

Kapselgehörschutz Typ HELMET

097795 HELMET