

**uvex****Schutzhelm uvex pheos B-WR, Farbe: WHITE**

## Bestelldaten

Bestellnummer	097811 WHITE
GTIN	4031101510255
Artikelklasse	04U

## Beschreibung

### Ausführung:

Leichte Helmschale aus HDPE (High Density Polyethylene) mit **drei variablen Ventilationsöffnungen** für hohen Tragekomfort. Der **zusätzliche Slot an der Stirnseite** des Helms bietet eine Befestigungsmöglichkeit für eine Stirnlampe. **Kältebeständig bis  $-30^{\circ}\text{C}$**  und Schutz vor flüssigen Metallspritzern (MM).

- **6-Punkt Gurtband**
- **30 mm Euro-Slot-Aufnahme**
- **Kunstleder Schweißband**
- **Gerade Form**
- **Mit Drehverschluss**

### Verwendung:

Industrie, Baugewerbe, Montage

### Norm:

DIN EN 397

### Spezifikation:

Kältebeständig bis  $-30^{\circ}\text{C}$  und Schutz vor flüssigen Metallspritzern (MM).

### Ersatzteil:

Nr. 097820 Kunstlederschweißband.

Helmeigenschaft: Schutz vor flüssigen Metallspritzern

Material Helmschale: HDPE

Weitenregulierung: Drehverschluss

Größe: 52 - 61 cm

Gewicht: 406 g

## Technische Beschreibung

Clips zum Anbringen von Anbauteilen	ja
Weitenregulierung	Drehverschluss
Stirnlampen-Befestigung möglich	ja
6-Punkt-Textilaufhängung	ja
Kältebeständigkeit	bis -30 °C
Farbe	weiß
Gewicht	406 g
Größe	52 - 61 cm
Helmeigenschaft	Schutzeigenschaft bis -30 °C
Helmeigenschaft	Schutz vor flüssigen Metallspritzern
Material Helmschale	HDPE
Norm	DIN EN 397
Produktart	Schutzhelm

## Zubehör

Kapselgehörschutz Peltor™ Optime™ Helmausführung Typ 3	097753 3
Kapselgehörschutz Peltor™ X-Serie Helmausführung Typ X4	097756 X4
Kapselgehörschutz Peltor™ Optime™ Helmausführung Typ 2	097753 2
Kapselgehörschutz Peltor™ Optime™ Helmausführung Typ 1	097753 1
Kapselgehörschutz Peltor™ X-Serie Helmausführung Typ X3	097756 X3
Kunstlederschweißband uvex pheos / airwing	097820
	097756 X2

Kapselgehörschutz Peltor™ X-Serie Helmausführung Typ X2

Kapselgehörschutz Peltor™ X-Serie Helmausführung Typ X5

097756 X5

Kapselgehörschutz Typ HELMET

097795 HELMET

Kapselgehörschutz Peltor™ X-Serie Helmausführung Typ X1

097756 X1