

uvex**Schutzhelm uvex pheos alpine, Farbe: WHITE**

Bestelldaten

Bestellnummer	097812 WHITE
GTIN	4031101510361
Artikelklasse	04U

Beschreibung

Ausführung:

Dieser **Multifunktions-Helm** verbindet die Anforderungen eines Industrieschutzhelms mit den Eigenschaften eines Kletterhelms. Durch den gekürzten Schirm ergibt sich ein **erweitertes Blickfeld** nach oben. Leichte und strapazierfähige Helmschale aus ABS. Mit zusätzlichen Befestigungsmöglichkeiten für Gesichtsschutz, Schutzbrille und Stirnlampe. Kältebeständig **bis -30 °C**.

- **6-Punkt Gurtband, höhenverstellbar**
- **30 mm Euro-Slot-Aufnahme**
- **PU Schweißband**
- **Heruntergezogenes Nackenteil**
- **Mit Drehverschluss**

Verwendung:

Höhen- und Rettungsarbeiten.

Norm:

DIN EN 397; DIN EN 12492

Ersatzteil:

Schweißband Nr. 097820.

Helmeigenschaft: Schutzeigenschaft bis -30 °C

Material Helmschale: ABS

Weitenregulierung: Drehverschluss

Größe: 52 - 61 cm

Gewicht: 490 g

Technische Beschreibung

Kältebeständigkeit	bis -30 °C
Weitenregulierung	Drehverschluss
Stirnlampen-Befestigung möglich	ja
Gewicht	490 g
Farbe	WHITE
Clips zum Anbringen von Anbauteilen	ja
6-Punkt-Textilaufhängung	ja
Größe	52 - 61 cm
Helmeigenschaft	Schutzeigenschaft bis -30 °C
Material Helmschale	ABS
Norm	DIN EN 12492
Norm	DIN EN 397
Produktart	Schutzhelm

Zubehör

Kapselgehörschutz Peltor™ X-Serie Helmausführung Typ X3	097756 X3
Kapselgehörschutz Peltor™ Optime™ Helmausführung Typ 2	097753 2
Kapselgehörschutz Peltor™ X-Serie Helmausführung Typ X1	097756 X1
Kapselgehörschutz Peltor™ Optime™ Helmausführung Typ 3	097753 3
Kapselgehörschutz Peltor™ X-Serie Helmausführung Typ X5	097756 X5
	097753 1

Kapselgehörschutz Peltor™ Optime™ Helmausführung Typ
1

Kapselgehörschutz Peltor™ X-Serie Helmausführung Typ
X2

097756 X2

Kapselgehörschutz Peltor™ X-Serie Helmausführung Typ
X4

097756 X4