

**3M****Schutzhelm G3000, Farbe: YELLOW****Bestelldaten**

Bestellnummer	097815 YELLOW
GTIN	4046719316724
Artikelklasse	04M

**Beschreibung****Ausführung:**

Schutzhelm aus UV-stabilisiertem ABS. Der **integrierte UV-Sensor** zeigt an, wann der Helm aufgrund zu hoher UV-Belastung spröde wird und ausgetauscht werden muss. Die Innenausstattung lässt sich um 180 Grad wenden und ermöglicht es den Schirm im Nacken zu tragen (Vorteil bei Arbeiten auf engem Raum). **Gute Belüftung** an der Helmoberfläche.

**Kältebeständig bis –30 °C** und Schutz vor flüssigen Metallspritzern (MM).

- **4-Punkt Gurtband, höhenverstellbar**
- **30 mm Euro-Slot-Aufnahme**
- **Kunststoff Schweißband**
- **Gerade Form**
- **Mit Drehverschluss**

**Verwendung:**

Industrie, Baugewerbe, Forstwirtschaft

**Norm:**

DIN EN 397

**Spezifikation:**

Kältebeständig bis –30 °C und Schutz vor flüssigen Metallspritzern (MM)

**Passend für:**

Gehörschutzkapseln Nr. 097753; 097756

**Ersatzteil:**

Nr. 097825 Standardschweißband. Nr. 097826 Lederschweißband.

## Technische Beschreibung

Wenden um 180° möglich	ja
Gewicht	310 g
beschlagfrei innen und außen	ja
Beständigkeit gegen Schmelzmetallspritzer (MM)	ja
UV-Sensor für Austauschhinweis	ja
Kältebeständigkeit	bis -30 °C
Weitenregulierung	Drehverschluss
Farbe	gelb
Größe	53 - 62 cm
Helmeigenschaft	Schutzeigenschaft bis -30 °C
Helmeigenschaft	Schutz vor flüssigen Metallspritzern
Material Helmschale	ABS
Norm	DIN EN 397
Produktart	Schutzhelm

## Zubehör

KapselgehörschutzPeltor™ Optime™ Helmausführung Typ 2	097753 2
LederschweißbandHYG4	097826
KapselgehörschutzPeltor™ Optime™ Helmausführung Typ 3	097753 3
Schutzbrille mit HelmhalterungV9C	097829
KapselgehörschutzPeltor™ Optime™ Helmausführung Typ 1	097753 1
Halterung für KlarvisierPeltor™ G500 Herstellerbezeichnung G500-GU	097872 G500-GU
StandardschweißbandHYG3	097825

Kinnriemen GH4 Aufhängung 3P	097833 3P
Kapselgehörschutz Typ HELMET	097795 HELMET
HelmadapterP3EV	097827