



Automatik-Schweißmaske 3M™ Speedglas™ 100 V, Farbe: BLACK



Bestelldaten

Bestellnummer	097910 BLACK
GTIN	4046719712878
Artikelklasse	040

Beschreibung

Ausführung:

Automatikschweißmaske mit allen wichtigen Basisfunktionen. Für zuverlässigen Schutz bei einem **exzellenten Preis-Leistungs-Verhältnis**. Mit **komfortablem Kopfband** und **leichtgängigem Ratschensystem** für präzise Einstellung der Passform. Individuelle Bestimmung der Aufhellverzögerung durch Delay-Funktion. **Erhöhte Stoßfestigkeit** nach EN 175:B. Kompatibel mit anderer PSA, wie z.B. Atemschutzmasken. Austauschbare Vorsatzscheibe. **Dunkle Schutzstufen: 8 - 12. Hellstufe: 3.** Mit Lithium 3 V Batterie (Lebensdauer 1.500 Stunden). **Sichtfeld Schweißfilter: 44 × 93 mm.**

Verwendung:

MIG- / MAG-, Elektroden- und Hochampere WIG-Schweißen

Norm:

EN 175:B; EN 379; EN 166:BT

Schaltzeit von hell zu dunkel: 0,1 ms

Schaltzeit von dunkel zu hell: 40 - 250 ms

Klassifizierung gemäß EN 379: 1 / 2 / 2 / 2

Technische Beschreibung

Schaltzeit von dunkel zu hell	40 - 250 ms
-------------------------------	-------------

Klassifizierung gemäß EN 379	1 / 2 / 2 / 2
Typ	BLACK
Schaltzeit von hell zu dunkel	0,1 ms
Anzahl enthaltener Batterien	1
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081560 CR2032
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Produktart	Schweißmaske