

**Bundjacke Highline, schiefer / schwarz, Konfektionsgröße DE: 24****Bestelldaten**

Bestellnummer	091312 24
GTIN	4030913067896
Artikelklasse	06I

**Beschreibung****Ausführung:**

Frische und moderne Kollektion **Highline** aus hochwertiger, kratzfreier und einlauffester Gewebemischung in dreifarbiger Optik. Kontrastfarbe aus sehr widerstandsfähigem Canvas-Gewebe. Strapazierfähig durch Dreifach-Naht an den Belastungspunkten. Viele nützliche Details, wie Handy- und Meterstaptsche sowie verstellbarem Bund.

**Bundjacke** mit Dehnfalte am Rücken und Gummizug im Bund für optimalen Tragekomfort.

- **Zwei Brusttaschen mit Patte und Klettverschluss.**
- **Verdeckter Frontreißverschluss.**
- **Handytasche am linken Ärmel.**
- **Zwei aufgesetzte Seitentaschen.**
- **Verstellbarer Ärmelbund mit Klettverschluss.**

**Hinweis:**

Die im Shop angegebene Größe entspricht der Konfektionsgröße DE. Entsprechende Größen Ihres Landes entnehmen Sie bitte der Größentabelle bzw. den Technischen Daten.

**Jacke** in Farbkombination **kornblau / marine** unter Nr. 091311.

**Technische Beschreibung**

Anzahl Seitentaschen	2
----------------------	---

Dehnfalten im Rücken	ja
Jacken-Verschluss	Reißverschluss
Anzahl Brusttaschen mit Patte und Klettverschluss	2
Platzierung Handytasche	am linken Ärmel
Bundabschluss	Gummizug im Bund
Größe FR	44C
verdeckte Verschlussleiste	ja
Konfektionsgröße DE	24
Ärmelabschluss	verstellbarer Ärmelbund mit Klettverschluss
Seitentaschen	aufgesetzt
Serie	Highline
Sonderdienstleistung	Textilveredelung
Geschlecht	Herren
Gewebezusammensetzung	35% Baumwolle
Gewebezusammensetzung	65% Polyester
Materialgrammatur / Gewebedichte	285 g/m <sup>2</sup>
Kleidung Standard	UV-Standard 801
Kleidung Standard	Oeko-Tex Standard 100
Waschen	60 °C Buntwäsche
Bleichen	nicht Bleichen
Chemische Reinigung	Reinigung mit Perchlorethylen
Trocknen	schonend Trommeltrocknen (niedrige Temperatur)
Bügeln	heiß, bis maximal 200 °C
Farbe	schiefer / schwarz
Produktart	Arbeitsjacke