



## Kernbohrer HM Schnitttiefe 35 mm, Ø DC: 65mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	119000 65
GTIN	4014586240527
Artikelklasse	03G

### Beschreibung

#### Ausführung:

**Hochleistungs-Hartmetall-Kernbohrer** mit QuickIN-Aufnahme. Für höchste Standzeit und hervorragende Zerspanleistung.

**Gesamtlänge: 77 mm** bei allen Bohrergrößen.

#### Passend für:

FEIN Kernbohrmaschinen mit QuickIN-Aufnahme für schnellen, schlüssellosen Werkzeugwechsel. Mit Adapter auch für andere Fabrikate geeignet. Der Kernbohrer zerspant nur einen Materialring, dadurch ca. 40 % – 60 % Zeitersparnis.

#### Lieferumfang:

**Ohne** Zentrierstift.

#### Hinweis:

FEIN Kernbohrmaschinen siehe Nr. 076520/ 076524/ 076526 Gruppe 0 – Werkstattbedarf. Bei Verwendung der Kernbohrer Nr. 119010 und 119000 wird der Zentrierstift Nr. 119019 benötigt.

### Technische Beschreibung

Nenn-Ø D <sub>c</sub>	65 mm
Schneidstoff	HM
Farbring	ohne
Produktart	Lochschneider

### Anwenderdaten

	<b>Eignung</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-Code</b>
Alu > 10% Si	bedingt geeignet		
Stahl < 500 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 750 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 1100 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
GG(G)	geeignet		
CuZn	geeignet		
Uni	geeignet		
Öl	geeignet		
nass maximal	geeignet		
nass minimal	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		