



Kernbohrer HM Schnitttiefe 35 mm, Ø DC: 22mm



Bestelldaten

Bestellnummer	119000 22
GTIN	4014586240091
Artikelklasse	03G

Beschreibung

Ausführung:

Hochleistungs-Hartmetall-Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme. Für höchste Standzeit und hervorragende Zerspanleistung.

Gesamtlänge: 77 mm bei allen Bohrergrößen.

Passend für:

FEIN Kernbohrmaschinen mit QuickIN-Aufnahme für schnellen, schlüssellosen Werkzeugwechsel. Mit Adapter auch für andere Fabrikate geeignet. Der Kernbohrer zerspant nur einen Materialring, dadurch ca. 40 % – 60 % Zeitersparnis.

Lieferumfang:

Ohne Zentrierstift.

Hinweis:

FEIN Kernbohrmaschinen siehe Nr. 076520/ 076524/ 076526 Gruppe 0 – Werkstattbedarf.
Bei Verwendung der Kernbohrer Nr. 119010 und 119000 wird der Zentrierstift Nr. 119019 benötigt.

Technische Beschreibung

Nenn-Ø D _c	22 mm
Schneidstoff	HM
Farbring	ohne
Produktart	Lochschneider

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Alu > 10% Si	bedingt geeignet		
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 1100 N/mm ²	geeignet		
INOX < 900 N/mm ²	geeignet		
INOX > 900 N/mm ²	geeignet		
GG(G)	geeignet		
CuZn	geeignet		
Uni	geeignet		
Öl	geeignet		
nass maximal	geeignet		
nass minimal	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		