



Kreisschneider komplett (ohne Sicherheitsring) mit 1 schrägen Messer HSS-E Nr. 119550, Typ: 00/12



Bestelldaten

Bestellnummer	119500 00/12
GTIN	4033591019218
Artikelklasse	16B

Beschreibung

Ausführung:

Kreisschneider komplett (ohne Sicherheitsring), bestückt mit 1 schrägen HSS/E-Messer (Nr. 119550) für ziehenden Schnitt, kein Verhaken des Messers.

Verwendung:

Auf stationären Bohrmaschinen zum präzisen Ausschneiden von Löchern bzw. Scheiben.

Hinweis:

Zum Ausschneiden von Ringen können bei den Größen 00/.. und 00A mehrere Messerhalter auf den Querbalken aufgesteckt werden.

Technische Beschreibung

Zentrierbohrer-Ø	6 mm
Ausstechbereich mit einem Messer	30 - 200 mm
Schaft-Ø	12 mm
Produktart	Kreisschneider

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Alu Kunststoffe	geeignet		
Alu (kurzspanend)	geeignet		
Alu > 10% Si	geeignet		
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet		
INOX < 900 N/mm ²	bedingt geeignet		
CuZn	bedingt geeignet		
Uni	geeignet		
nass maximal	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		