

Garant**Zentrierbohrer HSS B links, unbeschichtet, Nenn-Ø DC k12: 4 mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	111540 4
GTIN	4045197000996
Artikelklasse	11A

Beschreibung**Ausführung:**

Aus dem Vollen geschliffen und hinterschliffen.

Mit zusätzlicher Schutzsenkung (120°-Schutzwinkel), spiralgenutet, **linksschneidend**.

Nenn-Ø D_c: 4 mm

für Werkstück-Ø: 40 – 63 mm

Schaft-Ø D_s: 14 mm

Gesamtlänge L: 67 mm

Vorschub f in Stahl < 900 N/mm²: 0,03 mm/U

Technische Beschreibung

Anzahl Schneiden Z	2
Schafttoleranz	h7
für Werkstück-Ø	40 – 63 mm
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm ²	0,03 mm/U
Nenn-Ø D _c	4 mm
Schaft-Ø D _s	14 mm
Gesamtlänge L	67 mm
Beschichtung	unbeschichtet
Schneidstoff	HSS
Norm	DIN 333

Typ	B
Toleranz Nenn-Ø	k12
Senkwinkel	120 Grad
Schneidrichtung	links
Schaft	Zylinderschaft mit h7
Innenkühlung	nein
Farbring	ohne
Produktart	Zentrierbohren