

**Garant**
**Zentrierbohrer HSS B links, unbeschichtet, Nenn-Ø DC k12: 6,3 mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	111540 6,3
GTIN	4045197001016
Artikelklasse	11A

**Beschreibung**
**Ausführung:**

Aus dem Vollen geschliffen und hinterschliffen.

**Mit zusätzlicher Schutzsenkung** (120°-Schutzwinkel), spiralgenutet, **linksschneidend**.

Nenn-Ø D<sub>c</sub>: 6,3 mm

für Werkstück-Ø: 100 – 150 mm

Schaft-Ø D<sub>s</sub>: 20 mm

Gesamtlänge L: 80 mm

Vorschub f in Stahl < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,05 mm/U

**Technische Beschreibung**

Schafttoleranz	h7
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,05 mm/U
Nenn-Ø D <sub>c</sub>	6,3 mm
für Werkstück-Ø	100 – 150 mm
Anzahl Schneiden Z	2
Schaft-Ø D <sub>s</sub>	20 mm
Gesamtlänge L	80 mm
Beschichtung	unbeschichtet
Schneidstoff	HSS
Norm	DIN 333

Typ	B
Toleranz Nenn-Ø	k12
Senkwinkel	120 Grad
Schneidrichtung	links
Schaft	Zylinderschaft mit h7
Innenkühlung	nein
Farbring	ohne
Produktart	Zentrierbohren