

Garant**CaraFin Flexible Diamant Polierfeile, Körnung: D126µm****Bestelldaten**

Bestellnummer	529115 D126
GTIN	4045197994653
Artikelklasse	51G

Beschreibung**Ausführung:**

Polierfeile mit **flexiblem Metallgrundkörper**. Oberseite aus **elastischem PU-Material**, einseitig mit Diamantkorn belegt. Sehr homogenes Schleifbild durch multikristalline Diamanten.

Vorteil:

Nebenzeiten für das Präparieren und Reinigen wie bei Diamantpasten entfallen.

Verwendung:

Ideal für Polierarbeiten an konkaven und konvexen Flächen. Geeignet für **harte Werkstoffe wie Hartmetall, Guss, gehärtete Stähle, Keramik und Buntmetalle**.

Technische Beschreibung

Körnung	D126
Feinheitsgrad	Vorpolitur
Schleifmittel	Diamant
Schleifmittelkurzzeichen	D
Breite	14 mm
Länge	165 mm
Produktart	Diamantfeile

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu Mg	geeignet		

Stahl < 900 N/mm ²	geeignet
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet
Stahl < 55 HRC	geeignet
Stahl < 60 HRC	geeignet
Stahl < 67 HRC	geeignet
Hartmetall (HM)	geeignet
INOX	geeignet
Ti	geeignet
GG(G)	geeignet
CuZn	geeignet
Kunststoff, GFK	geeignet
Lacke	geeignet
Uni	geeignet