

**Garant****CaraFin Diamant Poliertuch weich, 150×180 mm, Körnung: D3µm****Bestelldaten**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 552785 D3     |
| GTIN          | 4045197994639 |
| Artikelklasse | 51G           |

**Beschreibung****Ausführung:**

**CaraFin Diamant Polierwerkzeuge** einseitig mit **monokristallinem Diamant** belegt. Die gebundenen Diamantkörner bringen einen deutlich **höheren Nutzungsgrad** im Vergleich zu losen Diamantkörnern in Polierpasten.

Weiches Poliertuch für die **konturgetreue Spiegelglanzpolitur** endpolierter Oberflächen **weicher und kratzempfindlicher** Werkstoffe.

**Vorteil:**

Nebenzeiten für das Präparieren und Reinigen wie bei Diamantpasten entfallen.

**Diamant Poliertücher** (Mikrofaser) einseitig mit **monokristallinem Diamant** belegt.

**Verwendung:**

Zur schnellen, trockenen Handpolitur.

Zur schnellen, trockenen Handpolitur.

**Technische Beschreibung**

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Material                 | Mikrofaser   |
| Schleifmittelkurzzeichen | D            |
| Körnung                  | D3           |
| Feinheitsgrad            | Glanzpolitur |
| Abmessung                | 150×180 mm   |

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Länge               | 180 mm     |
| Breite              | 150 mm     |
| Produktnameattribut | 150×180 mm |
| Produktart          | Poliertuch |

## Anwenderdaten

|                                | Eignung          | V <sub>c</sub> | ISO-Code |
|--------------------------------|------------------|----------------|----------|
| Alu Mg                         | geeignet         |                |          |
| Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>  | geeignet         |                |          |
| Stahl < 1400 N/mm <sup>2</sup> | geeignet         |                |          |
| Stahl < 55 HRC                 | geeignet         |                |          |
| Stahl < 60 HRC                 | geeignet         |                |          |
| Stahl < 67 HRC                 | geeignet         |                |          |
| Hartmetall (HM)                | bedingt geeignet |                |          |
| INOX                           | geeignet         |                |          |
| Ti                             | bedingt geeignet |                |          |
| GG(G)                          | bedingt geeignet |                |          |
| CuZn                           | geeignet         |                |          |
| Kunststoff, GFK                | geeignet         |                |          |
| Lacke                          | geeignet         |                |          |
| Uni                            | geeignet         |                |          |
| trocken                        | geeignet         |                |          |