

Garant**NC-Reibahlen-Satz, Nr. 162900 mit Box H7, Anzahl Reibahlen: 6****Bestelldaten**

Bestellnummer	162925 6
GTIN	4045197994813
Artikelklasse	110

Beschreibung**Ausführung:**

NC-gerechte Ausführung ähnlich DIN 212 **mit geradem Schaft-Ø** für die **standardisierte Aufnahme** speziell in **Hydro-Dehn-** oder **Hochgenauigkeitsspannfuttern**. Für **höchste Rundlaufgenauigkeit** und **Prozesssicherheit**. **Keine Beschaffung von Sonderaufnahmen notwendig**. Mit langen Schneiden und Linksspirale. Gerade Zähnezahl und ungleiche Zahnteilung. Gr.3 mit Zentrierspitze, ab Gr. 4 beidseitig mit Zentrierbohrungen. **Reibahlen-Herstellungstoleranz** nach DIN 1420 für H7 Bohrungstoleranzfeld.

Inhalt:

je 1 NC-Reibahle: Gr. 3; 4; 5; 6; 8; 10

Lieferumfang:

6-teiliger NC-Reibahlen-Satz mit Box.

Technische Beschreibung

Anzahl der Reibahlen	6
Bohrtoleranz	H7
Schneidstoff	HSS E
Norm	Werksnorm

Schaft	DIN 1835 A mit h6
Verwendung bei Bohrungsart	bei Durchgangsloch
Produktart	Reibahle

Zubehör

NC-ReibahleH7 Nenn-Ø DC mm bzw. Zoll 3	162900 3
NC-ReibahleH7 Nenn-Ø DC mm bzw. Zoll 8	162900 8
NC-ReibahleH7 Nenn-Ø DC mm bzw. Zoll 6	162900 6
NC-ReibahleH7 Nenn-Ø DC mm bzw. Zoll 10	162900 10
NC-ReibahleH7 Nenn-Ø DC mm bzw. Zoll 4	162900 4
NC-ReibahleH7 Nenn-Ø DC mm bzw. Zoll 5	162900 5