



## Klimamessgerät Luftstrom-Set, Typ: FR



### Bestelldaten

Bestellnummer	474162 FR
GTIN	4029547019371
Artikelklasse	47B

### Beschreibung

#### Ausführung:

Klimamessgerät Testo 440 zum Messen der **Strömungsgeschwindigkeit und Volumenstrom im Lüftungskanal (m/s, m<sup>3</sup>/h)**. Flügelrad-Messsonde 16 mm zur Messung großer Luftströme bis 50 m/s.

#### Funktion:

IP54: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren (staubgeschützt), sowie ein vollständiger Berührungsschutz.

#### Lieferumfang:

Klimamessgerät Testo 440 Nr. 474141 Gr. 440, 3x Mignon-Batterien Typ AA, USB-Kabel, Koffer Nr. 474161 Gr. K und Kalibrierprotokoll. Flügelrad-Sonde Nr. 474152 Gr. FR

### Technische Beschreibung

Messbereich	0,6 - 50 m/s
Fehlergrenze (m/s + % vom Messwert)	±0,2 + 1 % (0,6 bis 40 m/s) ±0,2 + 2 % (40,1 bis 50 m/s) m/s
Betriebstemperatur	-10 - 70 °C
IP-Schutzart	IP 54

Energieversorgung	Batteriebetrieben
Anzahl enthaltener Batterien	3
Batterietyp	Mignon, AA
Schnittstelle	USB-Schnittstelle
Schnittstelle	Bluetooth-Schnittstelle
Kalibrierung	Preis auf Anfrage
Produktart	Klimamessgerät

---

## Zubehör

Alkali-Mangan Batterien Internationale Baugröße LR6	081561 LR6
---	------------