



Klimamessgerät Feuchte / Temperatur-Set, Typ: FT



Bestelldaten

Bestellnummer	474164 FT
GTIN	4029547019395
Artikelklasse	47B

Beschreibung

Ausführung:

Klimamessgerät Testo 440 und Feuchte-Temperatur-Sonde **zum Messen der Feuchte und Temperatur in Lager-, Kühl- und Arbeitsräumen sowie in Lüftungskanälen.**

Funktion:

IP54: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren (staubgeschützt), sowie ein vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Klimamessgerät Testo 440 Nr. 474141 Gr. 440, 3x Mignon-Batterien Typ AA, USB-Kabel, Feuchte- und Temperatur-Sonde Nr. 474148 Gr. FT, Koffer Nr. 474161 Gr. K und Kalibrierprotokoll.

IP-Schutzart: IP 54

Messbereich Temperatur: -20 - 70 °C

Messbereich relative Feuchte: 0 - 100 %

Fehlergrenze Temperatur: $\pm 0,5$ °C

Fehlergrenze relative Feuchte: ± 2 %

Technische Beschreibung

Fehlergrenze relative Feuchte	± 2 %
Fehlergrenze Temperatur	$\pm 0,5$ °C

Messbereich Temperatur	-20 - 70 °C
Messbereich relative Feuchte	0 - 100 %
IP-Schutzart	IP 54
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Batterietyp	Mignon, AA
Anzahl enthaltener Batterien	3
Kalibrierung	Preis auf Anfrage
Schnittstelle	Bluetooth-Schnittstelle
Schnittstelle	USB-Schnittstelle
Produktart	Feuchte- und Temperaturfühler

Zubehör

Alkali-Mangan Batterien Internationale Baugröße LR6	081561 LR6
---	------------