



Akku-Blindnietgerät M12BPRT, Typ: M12BPRT



Bestelldaten

Bestellnummer	770450 M12BPRT
GTIN	4058546223502
Artikelklasse	03L

Beschreibung

Ausführung:

Kabelloses Gerät für den flexiblen Einsatz.

Vorteil:

- **LED-Beleuchtung des Arbeitsbereiches.**
- **Integrierter Gürtelclip.**

Lieferumfang:

Inklusive Li-Ionen-Akku Nr. 073814 MB12 und Ladegerät im Kunststoffkoffer, Mundstücke 2,4; 3,2; 4,0; 4,8 mm.

Hinweis:

Passende Ersatz-Akkus und Ladegeräte finden Sie unter Nr. 073814, 073815, 073829, 073839 und 073840. Version ohne Akku und ohne Ladegerät finden Sie unter Nr. 770450 M12BPRT-0.

Technische Beschreibung

für Blindnieten aller Werkstoffe bis	4,8 mm
Setzkraft	9000 N
Gerätehub	20,32 mm

Gewicht inklusive Akku	2,1 kg
Akkuspannung	12 V
Akkuart	Lithium-Ion
Anzahl enthaltener Akkus	1
Akkukapazität	2 Ah
Energieversorgung	Akkubetrieben
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung	Milwaukee Typ B 12 V
Verpackung	Systemkoffer (HD=Heavy Duty)
Produktart	Blindnietgerät

Zubehör

Li-Ion System M12B6 Akkutyp MB12	073829 MB12
Li-Ion System M12B4 Akkutyp MB12	073815 MB12
Li-Ion System M4B2/M12B2 Akkutyp MB12	073814 MB12
Futterbacken-Set Typ 1	770452 1
Akku-Starter-Set Typ M12NRG4	073839 M12NRG4
Ersatz-Mundstück Set4-teilig Anzahl Teile 4	770451 4
Akku-Ladegerät Typ M1218C	073840 M1218C
Akku-Ladegerät Typ M1218FC	073840 M1218FC