



## Helmkopfteil flammhemmend, Typ: M407



### Bestelldaten

Bestellnummer	097188 M407
GTIN	4046719713059
Artikelklasse	04G

### Beschreibung

#### Ausführung:

Das schwer entflammable Helmkopfteil **vereint komfortablen Atemschutz mit einem Augen- und Gesichtsschutz** nach EN 166 und einem Kopfschutz nach EN 397. Ein klares Polycarbonat-Visier bietet Schutz vor mechanischen und chemischen Gefahren. Ratschenverschluss zur schnellen und individuellen Größeneinstellung. **Schwer entflammbarer** Hals- und Schulterschutz aus Nomex-Material.

#### Verwendung:

Alle industriellen Bereiche, in denen neben einem Atemschutz auch ein Augen und Gesichtsschutz, sowie ein Kopfschutz benötigt werden, z.B. Gießerei, Tunnelbau.

#### Norm:

EN 12941 Schutzstufe TH3; EN 397; EN 166.

#### Passend für:

- **Nr. 097280 Jupiter™ Gebläseatemschutz.**
- **Nr. 097281 Versaflo™ TR-600 Gebläseatemschutz.**
- **Nr. 097180 Versaflo™ TR-300+ Gebläseatemschutz.**

### Technische Beschreibung

Herstellerbezeichnung	M407
-----------------------	------

Gewicht	1066 g
Serie	M400
Scheibenmaterial	Polycarbonat
Scheibenbeschichtung	beschlagfrei
Scheibenbeschichtung	kratzfest
Produktart	Kopfteil Gebläseatemschutz