



LED-EX Stirnleuchte mit Batterie, Typ: EXH8



Bestelldaten

Bestellnummer	081474 EXH8
GTIN	4058205007412
Artikelklasse	04B

Beschreibung

Ausführung:

Explosiongeschützte Stirnleuchte, geprüft nach geltenden ATEX Richtlinien.
Stirnleuchte mit hohem Tragekomfort, fokkussierbar und mit rotem Rücklicht. Komfortabler „Magnetic Switch“ für einfache Bedienung mit Handschuhen und Schutzausrüstung.
Komfortabler „Magnetic Switch“ für einfache Bedienung mit Handschuhen und Schutzausrüstung.
Stirnlampe mit hohem Tragekomfort, fokussierbar, mit rotem Rücklicht.

Funktion:

IP68: Es besteht Schutz gegen dauerhaftes Untertauchen (wasserdicht) und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Inklusive Batterien (3 × AA).
IP-Schutzart: IP 68
Geräteeigenschaft: Geeignet für EX-Bereich
Herstellerbezeichnung: EXH8
ATEX-Zone: Zone 0
ATEX-Zone: Zone 20
Lichtstrom: 180 lm
Lichtstrom Stufe 2: 50 lm
Leuchtdauer: 15 h

Technische Beschreibung

Farbe Gehäuse	schwarz
Advanced Focus System (AFS)	ja
ATEX-Zone	Zone 0
ATEX-Zone	Zone 20
Lichtstrom	180 lm
Herstellerbezeichnung	EXH8
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Batterietyp	Mignon, AA
Anzahl enthaltener Batterien	3
Leuchtdauer Stufe 2	40 h
Kopf-Ø	41 mm
Leuchtweite	65 - 120 m
IP-Schutzart	IP 68
Gewicht	345 g
Lieferumfang mit Gürteltasche	nein
Lichtstrom Stufe 2	50 lm
wiederaufladbar	nein
Geräteeigenschaft	Geeignet für EX-Bereich
Leuchtdauer	15 h
Produktart	Stirnleuchte

Zubehör

Alkali-Mangan Batterien Internationale Baugröße LR6	081553 LR6
Alkali-Mangan Batterien-Set Internationale Baugröße LR6	081558 LR6
Alkali-Mangan Batterien Internationale Baugröße LR6	081556 LR6
Alkali-Mangan Batterien Internationale Baugröße LR6	081561 LR6
Alkali-Mangan Batterien Internationale Baugröße LR6	081552 LR6
Alkali-Mangan Batterien-Set Internationale Baugröße LR6	081557 LR6

Alkali-Mangan Batterien Internationale Baugröße LR6	081551 LR6
Lithium-Metall Batterien Internationale Baugröße LR6	081559 LR6
Alkali-Mangan Batterien Internationale Baugröße LR6	081554 LR6