



LED-Taschenlampe, Herstellerbezeichnung: P5R



Bestelldaten

Bestellnummer	081485 P5R
GTIN	4058205009874
Artikelklasse	04B

Beschreibung

Ausführung:

LED Lenser zählt zu den Technologieführern bei LED Taschenlampen. In den **spritzwassergeschützten Aluminiumgehäusen** sind alle Kontakte vergoldet, **hochwertige Linsen** bündeln das Licht homogen und verlustarm. In allen höherwertigen Taschenlampen ist das patentierte **Advanced Fokus System**.

High Performance Linie von LED LENSER für universellen Einsatz. Mit Falltestprüfung aus 1 m Höhe.

- **Advanced Focus System (AFS)**

Das Advanced Focus System kombiniert Linse und Reflektor und vereint so die Vorteile beider Systeme. Das Ergebnis ist eine hervorragende Lichtbündelung im Fokus, sowie ein weitgehend homogener, defokussierter Lichtkegel. Dadurch zählt das AFS zu den weltbesten Fokussiersystemen für LED-Lampen.

- **Rapid Focus**

Herkömmliche Fokussiersysteme mit Drehmechanik müssen in der Regel mit beiden Händen bedient werden. Der Rapid Focus hingegen ermöglicht die schnelle Lichtkegelregulierung mit einer Hand.

Lieferumfang:

Inklusive USB-Kabel und Wandhalterung (Floating Charge System), USB-Ladung möglich.

Hinweis:

Hersteller gewährt grundsätzlich auf diese Produkte eine Herstellergarantie von **fünf Jahren** (sieben Jahre bei Onlineregistrierung).

Lichtstrom: 420 lm

Lichtstrom Stufe 2: 20 lm

Leuchtdauer: 15 h

Leuchtdauer Stufe 2: 15 h

Advanced Focus System (AFS): ja

Rapid Focus: ja

Technische Beschreibung

Advanced Focus System (AFS)	ja
Lieferumfang mit Gürteltasche	ja
Herstellerbezeichnung	P5R
Lichtstrom Stufe 2	20 lm
Leuchtdauer	15 h
Gewicht	75 g
Lichtstrom	420 lm
Kopf-Ø	26 mm
Leuchtdauer Stufe 2	15 h
Rapid Focus	ja
Anzahl enthaltener Akkus	1
Gesamtlänge	117 mm

Zubehör

Ersatzakku Typ P5R.2	081482 P5R.2
----------------------	--------------