

Garant

Durchgangsloch-Maschinen-Gewindebohrer, unbeschichtet, MF: M27X1,5



Bestelldaten

Bestellnummer	130000 M27X1,5
GTIN	4045197999368
Artikelklasse	10N

Beschreibung

Hinweis:

Lieferzeit: 35 Kalendertage
Mindestbestellmenge: Stück 1
Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen

Technische Beschreibung

Gewindetiefe	81 mm
Schaft-Vierkant <input type="checkbox"/>	16 mm
Gesamtlänge L	160 mm
Toleranzklasse	ISO 1 4H
Toleranzklasse	ISO 1X 4HX
Toleranzklasse	ISO 2 6H
Toleranzklasse	ISO 2X 6HX
Toleranzklasse	6H +0,05
Toleranzklasse	6H +0,10
Toleranzklasse	6H +0,20
Toleranzklasse	ISO 3 6G
Toleranzklasse	ISO 3X 6GX
Toleranzklasse	7H

Toleranzklasse	7HX
Toleranzklasse	7G
Toleranzklasse	7GX
Norm	DIN 376
Schneidstoff	HSS E
Kernloch-Ø	25,5 mm
Gewindesteigung	1,5 mm
Gewinde-Ø	27 mm
Anzahl Spannuten	4
Anzahl Schneiden Z	4
Schaft-Ø D _s	20 mm
Gewindeart	MF
Gewindegröße	M27×1,5
Beschichtung	unbeschichtet
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	DIN 13
Anschnittform	B
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 3×D bei Durchgangsloch
Schneidrichtung	rechts
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer