

**Garant****Durchgangsloch-Maschinen-Gewindebohrer, unbeschichtet, MF: M5X0,5****Bestelldaten**

Bestellnummer	130000 M5X0,5
GTIN	4045197997814
Artikelklasse	10N

**Beschreibung****Hinweis:**

Lieferzeit: 35 Kalendertage

Mindestbestellmenge: Stück 3

Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen

**Technische Beschreibung**

Toleranzklasse	ISO 1 4H
Toleranzklasse	ISO 1X 4HX
Toleranzklasse	ISO 2 6H
Toleranzklasse	ISO 2X 6HX
Toleranzklasse	6H +0,05
Toleranzklasse	6H +0,10
Toleranzklasse	6H +0,20
Toleranzklasse	ISO 3 6G
Toleranzklasse	ISO 3X 6GX
Toleranzklasse	7H
Toleranzklasse	7HX
Toleranzklasse	7G
Toleranzklasse	7GX

Gesamtlänge L	70 mm
Kernloch-Ø	4,5 mm
Anzahl Spannuten	3
Schaft-Ø D <sub>s</sub>	6 mm
Gewindesteigung	0,5 mm
Schaft-Vierkant □	4,9 mm
Norm	DIN 371
Gewinde-Ø	5 mm
Anzahl Schneiden Z	3
Schneidstoff	HSS E
Gewindetiefe	15 mm
Gewindeart	MF
Gewindegröße	M5×0,5
Beschichtung	unbeschichtet
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	DIN 13
Anschnittform	B
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 3×D bei Durchgangsloch
Schneidrichtung	rechts
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer