

Garant**Durchgangsloch-Maschinen-Gewindebohrer, unbeschichtet, MF: M4X0,7****Bestelldaten**

Bestellnummer	130000 M4X0,7
GTIN	4045197997760
Artikelklasse	10N

Beschreibung**Hinweis:**

Lieferzeit: 35 Kalendertage

Mindestbestellmenge: Stück 3

Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen

Technische Beschreibung

Anzahl Schneiden Z	3
Schneidstoff	HSS E
Anzahl Spannuten	3
Gewindesteigung	0,7 mm
Norm	DIN 371
Gesamtlänge L	63 mm
Gewinde-Ø	4 mm
Toleranzklasse	ISO 1 4H
Toleranzklasse	ISO 1X 4HX
Toleranzklasse	ISO 2 6H
Toleranzklasse	ISO 2X 6HX
Toleranzklasse	6H +0,05
Toleranzklasse	6H +0,10

Toleranzklasse	6H +0,20
Toleranzklasse	ISO 3 6G
Toleranzklasse	ISO 3X 6GX
Toleranzklasse	7H
Toleranzklasse	7HX
Toleranzklasse	7G
Toleranzklasse	7GX
Gewindetiefe	12 mm
Schaft-Ø D _s	4,5 mm
Schaft-Vierkant □	3,4 mm
Kernloch-Ø	3,3 mm
Gewindeart	M
Gewindegröße	M4×0,7
Beschichtung	unbeschichtet
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	DIN 13
Anschnittform	B
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 3×D bei Durchgangsloch
Schneidrichtung	rechts
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer