

**Garant****Durchgangsloch-Maschinen-Gewindebohrer, unbeschichtet, MF: M45X4,5****Bestelldaten**

Bestellnummer	130000 M45X4,5
GTIN	4045197625465
Artikelklasse	10N

**Beschreibung****Hinweis:**

Lieferzeit: 35 Kalendertage

Mindestbestellmenge: Stück 1

Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen

**Technische Beschreibung**

Schneidstoff	HSS E
Norm	DIN 376
Schaft-Ø D <sub>s</sub>	36 mm
Gewinde-Ø	45 mm
Anzahl Schneiden Z	4
Gewindesteigung	4,5 mm
Gesamtlänge L	220 mm
Anzahl Spannuten	4
Kernloch-Ø	40,5 mm
Toleranzklasse	ISO 1 4H
Toleranzklasse	ISO 1X 4HX
Toleranzklasse	ISO 2 6H
Toleranzklasse	ISO 2X 6HX

Toleranzklasse	6H +0,05
Toleranzklasse	6H +0,10
Toleranzklasse	6H +0,20
Toleranzklasse	ISO 3 6G
Toleranzklasse	ISO 3X 6GX
Toleranzklasse	7H
Toleranzklasse	7HX
Toleranzklasse	7G
Toleranzklasse	7GX
Schaft-Vierkant <input type="checkbox"/>	29 mm
Gewindetiefe	135 mm
Gewindeart	M
Gewindegröße	M45×4,5
Beschichtung	unbeschichtet
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	DIN 13
Anschnittform	B
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 3×D bei Durchgangsloch
Schneidrichtung	rechts
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer