

Garant**Grundloch-Maschinen-Gewindebohrer, unbeschichtet, Typ: NO.0-80****Bestelldaten**

Bestellnummer	130040 NO.0-80
GTIN	4062406000059
Artikelklasse	10N

Beschreibung**Hinweis:**

Lieferzeit: 91 Kalendertage

Mindestbestellmenge: Stück 25

Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen

Gewindeart: UNF

Schneidstoff: HSS E

Norm: DIN 371

Gänge pro Zoll: 80

Gewinde-Ø: 1,524 mm

Gesamtlänge L: 40 mm

Schaft-Ø D_s: 2,5 mm

Schaft-Vierkant □: 2,1 mm

Kernloch-Ø: 1,25 mm

Technische Beschreibung

Gewindesteigung	0,318 mm
Gewinde-Ø	1,524 mm
Norm	DIN 371
Gesamtlänge L	40 mm
Gewindetiefe	3,81 mm
Kernloch-Ø	1,25 mm
Anzahl Spannnuten	2

Anzahl Schneiden Z	2
Gänge pro Zoll	80
Schaft-Ø D _s	2,5 mm
Schneidstoff	HSS E
Schaft-Vierkant □	2,1 mm
Gewindeart	UNF
Gewindegröße	0-80 UNF
Beschichtung	unbeschichtet
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	ASME B1.1
Toleranzklasse	1B
Toleranzklasse	2B
Toleranzklasse	2B +0,05
Toleranzklasse	2B +0,10
Toleranzklasse	2B +0,20
Toleranzklasse	3B
Anschnittform	C
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 2,5×D bei Grundloch
Schneidrichtung	rechts
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer