

Garant**Linksgewinde Grundloch-Maschinen-Gewindebohrer, TiN, Typ: NO.0-80****Bestelldaten**

Bestellnummer	130046 NO.0-80
GTIN	4062406000080
Artikelklasse	10N

Beschreibung**Hinweis:**

Lieferzeit: 91 Kalendertage
Mindestbestellmenge: Stück 25
Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen
Gewindeart: UNF-LH
Schneidstoff: HSS E
Norm: DIN 371
Gänge pro Zoll: 80
Gewinde-Ø: 1,524 mm
Gesamtlänge L: 40 mm
Schaft-Ø D_s: 2,5 mm
Schaft-Vierkant □: 2,1 mm
Kernloch-Ø: 1,25 mm

Technische Beschreibung

Gewinde-Ø	1,524 mm
Schaft-Ø D _s	2,5 mm
Gänge pro Zoll	80
Anzahl Schneiden Z	2
Gesamtlänge L	40 mm
Norm	DIN 371
Kernloch-Ø	1,25 mm

Schaft-Vierkant <input type="checkbox"/>	2,1 mm
Schneidstoff	HSS E
Gewindesteigung	0,318 mm
Anzahl Spannuten	2
Gewindetiefe	3,81 mm
Gewindeart	UNF-LH
Gewindegröße	0-80 UNF LH
Beschichtung	TiN
Gewinde-Norm	ASME B1.1
Toleranzklasse	1B
Toleranzklasse	2B
Toleranzklasse	2B +0,05
Toleranzklasse	2B +0,10
Toleranzklasse	2B +0,20
Toleranzklasse	3B
Anschnittform	C
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 2,5×D bei Grundloch
Schneidrichtung	links
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer