

**Garant****Durchgangsloch-Maschinen-Gewindebohrer, TiN, MF: M35X2****Bestelldaten**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 130005 M35X2  |
| GTIN          | 4062406006341 |
| Artikelklasse | 10N           |

**Beschreibung****Hinweis:**

Lieferzeit: 49 Kalendertage  
Mindestbestellmenge: Stück 1  
Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen  
Gewindeart: MF  
Schneidstoff: HSS E  
Norm: DIN 376  
Toleranzklasse: ISO 1 4H  
Toleranzklasse: ISO 1X 4HX  
Toleranzklasse: ISO 2 6H  
Gewindesteigung: 2 mm  
Gesamtlänge L: 200 mm  
Schaft-Ø D<sub>s</sub>: 28 mm  
Schaft-Vierkant □: 22 mm  
Kernloch-Ø: 33 mm

**Technische Beschreibung**

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Gewinde-Ø               | 35 mm  |
| Schneidstoff            | HSS E  |
| Schaft-Ø D <sub>s</sub> | 28 mm  |
| Gewindesteigung         | 2 mm   |
| Gewindetiefe            | 105 mm |
| Anzahl Spannuten        | 4      |

|  |   |
|--|---|
| Toleranzklasse                           | ISO 1 4H  |
| Toleranzklasse                           | ISO 1X 4HX  |
| Toleranzklasse                           | ISO 2 6H  |
| Toleranzklasse                           | ISO 2X 6HX  |
| Toleranzklasse                           | 6H +0,05  |
| Toleranzklasse                           | 6H +0,10  |
| Toleranzklasse                           | 6H +0,20  |
| Toleranzklasse                           | ISO 3 6G  |
| Toleranzklasse                           | ISO 3X 6GX  |
| Toleranzklasse                           | 7H  |
| Toleranzklasse                           | 7HX   |
| Toleranzklasse                           | 7G  |
| Toleranzklasse                           | 7GX   |
| Schaft-Vierkant <input type="checkbox"/> | 22 mm   |
| Norm                                     | DIN 376   |
| Anzahl Schneiden Z                       | 4   |
| Gesamtlänge L                            | 200 mm  |
| Kernloch-Ø                               | 33 mm   |
| Gewindeart                               | MF  |
| Gewindegröße                             | M35×2   |
| Beschichtung                             | TiN   |
| Flankenwinkel                            | 60 Grad   |
| Gewinde-Norm                             | DIN 13  |
| Anschnittform                            | B   |
| Schaft                                   | Zylinderschaft mit h9                                     |
| Innenkühlung                             | nein  |
| Verwendung bei Bohrungsart               | bis 3×D bei Durchgangsloch                                |
| Schneidrichtung                          | rechts  |
| Art des Gewindewerkzeuges                | Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung |

|            |               |
|------------|---------------|
| Farbring   | ohne          |
| Produktart | Gewindebohrer |