

Garant
Grundloch-Maschinen-Gewindebohrer, unbeschichtet, MF: M3X0,5

Bestelldaten

Bestellnummer	130010 M3X0,5
GTIN	4062406011192
Artikelklasse	10N

Beschreibung
Hinweis:

Lieferzeit: 35 Kalendertage

Mindestbestellmenge: Stück 3

Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen

Technische Beschreibung

Schaft-Ø D _s	3,5 mm
Anzahl Schneiden Z	3
Gewinde-Ø	3 mm
Toleranzklasse	ISO 1 4H
Toleranzklasse	ISO 1X 4HX
Toleranzklasse	ISO 2 6H
Toleranzklasse	ISO 2X 6HX
Toleranzklasse	6H +0,05
Toleranzklasse	6H +0,10
Toleranzklasse	6H +0,20
Toleranzklasse	ISO 3 6G
Toleranzklasse	ISO 3X 6GX
Toleranzklasse	7H

Toleranzklasse	7HX
Toleranzklasse	7G
Toleranzklasse	7GX
Norm	DIN 371
Gewindesteigung	0,5 mm
Schaft-Vierkant □	2,7 mm
Anzahl Spannuten	3
Schneidstoff	HSS E
Kernloch-Ø	2,5 mm
Gesamtlänge L	56 mm
Gewindetiefe	7,5 mm
Gewindeart	M
Gewindegröße	M3×0,5
Beschichtung	unbeschichtet
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	DIN 13
Anschnittform	C
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 2,5×D bei Grundloch
Schneidrichtung	rechts
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer