

Garant
Linksgewinde Grundloch-Maschinen-Gewindebohrer, unbeschichtet, MF: M1,6X0,2

Bestelldaten

Bestellnummer	130011 M1,6X0,2
GTIN	4062406014605
Artikelklasse	10N

Beschreibung
Hinweis:

Lieferzeit: 91 Kalendertage
 Mindestbestellmenge: Stück 25
 Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen
 Gewindeart: MF-LH
 Schneidstoff: HSS E
 Norm: DIN 371
 Toleranzklasse: ISO 1 4H
 Toleranzklasse: ISO 1X 4HX
 Toleranzklasse: ISO 2 6H
 Gewindesteigung: 0,2 mm
 Gesamtlänge L: 40 mm
 Schaft-Ø D_s: 2,5 mm
 Schaft-Vierkant □: 2,1 mm
 Kernloch-Ø: 1,4 mm

Technische Beschreibung

Anzahl Schneiden Z	2
Gewinde-Ø	1,6 mm
Schaft-Ø D _s	2,5 mm
Toleranzklasse	ISO 1 4H
Toleranzklasse	ISO 1X 4HX

Toleranzklasse	ISO 2 6H
Toleranzklasse	ISO 2X 6HX
Toleranzklasse	6H +0,05
Toleranzklasse	6H +0,10
Toleranzklasse	6H +0,20
Toleranzklasse	ISO 3 6G
Toleranzklasse	ISO 3X 6GX
Toleranzklasse	7H
Toleranzklasse	7HX
Toleranzklasse	7G
Toleranzklasse	7GX
Norm	DIN 371
Anzahl Spannuten	2
Gesamtlänge L	40 mm
Schneidstoff	HSS E
Gewindesteigung	0,2 mm
Schaft-Vierkant □	2,1 mm
Gewindetiefe	4 mm
Kernloch-Ø	1,4 mm
Gewindeart	MF-LH
Gewindegröße	M1,6×0,2
Beschichtung	unbeschichtet
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	DIN 13
Anschnittform	C
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 2,5×D bei Grundloch
Schneidrichtung	links

Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer