

**Garant**
**Linksgewinde Grundloch-Maschinen-Gewindebohrer, unbeschichtet, MF: M13X0,5**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	130011 M13X0,5
GTIN	4062406015329
Artikelklasse	10N

**Beschreibung**
**Hinweis:**

Lieferzeit: 35 Kalendertage  
 Mindestbestellmenge: Stück 2  
 Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen  
 Gewindeart: MF-LH  
 Schneidstoff: HSS E  
 Norm: DIN 376  
 Toleranzklasse: ISO 1 4H  
 Toleranzklasse: ISO 1X 4HX  
 Toleranzklasse: ISO 2 6H  
 Gewindesteigung: 0,5 mm  
 Gesamtlänge L: 110 mm  
 Schaft-Ø D<sub>s</sub>: 11 mm  
 Schaft-Vierkant □: 9 mm  
 Kernloch-Ø: 12,5 mm

**Technische Beschreibung**

Toleranzklasse	ISO 1 4H
Toleranzklasse	ISO 1X 4HX
Toleranzklasse	ISO 2 6H
Toleranzklasse	ISO 2X 6HX
Toleranzklasse	6H +0,05

Toleranzklasse	6H +0,10
Toleranzklasse	6H +0,20
Toleranzklasse	ISO 3 6G
Toleranzklasse	ISO 3X 6GX
Toleranzklasse	7H
Toleranzklasse	7HX
Toleranzklasse	7G
Toleranzklasse	7GX
Gesamtlänge L	110 mm
Anzahl Schneiden Z	3
Kernloch-Ø	12,5 mm
Gewinde-Ø	13 mm
Anzahl Spannuten	3
Gewindetiefe	32,5 mm
Schaft-Vierkant □	9 mm
Schaft-Ø D <sub>s</sub>	11 mm
Gewindesteigung	0,5 mm
Schneidstoff	HSS E
Norm	DIN 376
Gewindeart	MF-LH
Gewindegröße	M13×0,5
Beschichtung	unbeschichtet
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	DIN 13
Anschnittform	C
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 2,5×D bei Grundloch
Schneidrichtung	links

Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer