

Garant**Linksgewinde Grundloch-Maschinen-Gewindebohrer, unbeschichtet, MF: M4X0,35****Bestelldaten**

| | |
|---------------|----------------|
| Bestellnummer | 130011 M4X0,35 |
| GTIN | 4062406014834 |
| Artikelklasse | 10N |

Beschreibung**Hinweis:**

Lieferzeit: 35 Kalendertage
Mindestbestellmenge: Stück 3
Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen
Gewindeart: MF-LH
Schneidstoff: HSS E
Norm: DIN 371
Toleranzklasse: ISO 1 4H
Toleranzklasse: ISO 1X 4HX
Toleranzklasse: ISO 2 6H
Gewindesteigung: 0,35 mm
Gesamtlänge L: 63 mm
Schaft-Ø D_s: 4,5 mm
Schaft-Vierkant □: 3,4 mm
Kernloch-Ø: 3,65 mm

Technische Beschreibung

| | |
|-------------------|---------|
| Kernloch-Ø | 3,65 mm |
| Norm | DIN 371 |
| Gewindesteigung | 0,35 mm |
| Anzahl Spannuten | 3 |
| Schaft-Vierkant □ | 3,4 mm |

| | |
|----------------------------|-------------------------|
| Gewinde-Ø | 4 mm |
| Gewindetiefe | 10 mm |
| Schneidstoff | HSS E |
| Anzahl Schneiden Z | 3 |
| Gesamtlänge L | 63 mm |
| Schaft-Ø D _s | 4,5 mm |
| Toleranzklasse | ISO 1 4H |
| Toleranzklasse | ISO 1X 4HX |
| Toleranzklasse | ISO 2 6H |
| Toleranzklasse | ISO 2X 6HX |
| Toleranzklasse | 6H +0,05 |
| Toleranzklasse | 6H +0,10 |
| Toleranzklasse | 6H +0,20 |
| Toleranzklasse | ISO 3 6G |
| Toleranzklasse | ISO 3X 6GX |
| Toleranzklasse | 7H |
| Toleranzklasse | 7HX |
| Toleranzklasse | 7G |
| Toleranzklasse | 7GX |
| Gewindeart | MF-LH |
| Gewindegröße | M4×0,35 |
| Beschichtung | unbeschichtet |
| Flankenwinkel | 60 Grad |
| Gewinde-Norm | DIN 13 |
| Anschnittform | C |
| Schaft | Zylinderschaft mit h9 |
| Innenkühlung | nein |
| Verwendung bei Bohrungsart | bis 2,5×D bei Grundloch |
| Schneidrichtung | links |

| | |
|---------------------------|---|
| Art des Gewindewerkzeuges | Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung |
| Farbring | ohne |
| Produktart | Gewindebohrer |