

**Garant****Linksgewinde Grundloch-Maschinen-Gewindebohrer, unbeschichtet, MF: M35X0,5****Bestelldaten**

|               |                |
|---------------|----------------|
| Bestellnummer | 130011 M35X0,5 |
| GTIN          | 4062406017064  |
| Artikelklasse | 10N            |

**Beschreibung****Hinweis:**

Lieferzeit: 35 Kalendertage  
Mindestbestellmenge: Stück 1  
Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen  
Gewindeart: MF-LH  
Schneidstoff: HSS E  
Norm: DIN 376  
Toleranzklasse: ISO 1 4H  
Toleranzklasse: ISO 1X 4HX  
Toleranzklasse: ISO 2 6H  
Gewindesteigung: 0,5 mm  
Gesamtlänge L: 200 mm  
Schaft-Ø D<sub>s</sub>: 28 mm  
Schaft-Vierkant □: 22 mm  
Kernloch-Ø: 34,5 mm

**Technische Beschreibung**

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Gewindesteigung | 0,5 mm  |
| Gesamtlänge L   | 200 mm  |
| Gewindetiefe    | 87,5 mm |
| Schneidstoff    | HSS E   |
| Norm            | DIN 376 |

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| Anzahl Schneiden Z         | 4                       |
| Anzahl Spannuten           | 4                       |
| Schaft-Ø D <sub>s</sub>    | 28 mm                   |
| Toleranzklasse             | ISO 1 4H                |
| Toleranzklasse             | ISO 1X 4HX              |
| Toleranzklasse             | ISO 2 6H                |
| Toleranzklasse             | ISO 2X 6HX              |
| Toleranzklasse             | 6H +0,05                |
| Toleranzklasse             | 6H +0,10                |
| Toleranzklasse             | 6H +0,20                |
| Toleranzklasse             | ISO 3 6G                |
| Toleranzklasse             | ISO 3X 6GX              |
| Toleranzklasse             | 7H                      |
| Toleranzklasse             | 7HX                     |
| Toleranzklasse             | 7G                      |
| Toleranzklasse             | 7GX                     |
| Gewinde-Ø                  | 35 mm                   |
| Kernloch-Ø                 | 34,5 mm                 |
| Schaft-Vierkant □          | 22 mm                   |
| Gewindeart                 | MF-LH                   |
| Gewindegröße               | M35×0,5                 |
| Beschichtung               | unbeschichtet           |
| Flankenwinkel              | 60 Grad                 |
| Gewinde-Norm               | DIN 13                  |
| Anschnittform              | C                       |
| Schaft                     | Zylinderschaft mit h9   |
| Innenkühlung               | nein                    |
| Verwendung bei Bohrungsart | bis 2,5×D bei Grundloch |
| Schneidrichtung            | links                   |

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Art des Gewindewerkzeuges | Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung |
| Farbring                  | ohne  |
| Produktart                | Gewindebohrer   |