

Garant
Linksgewinde Grundloch-Maschinen-Gewindebohrer, unbeschichtet, MF: M26X0,35

Bestelldaten

| | |
|---------------|-----------------|
| Bestellnummer | 130011 M26X0,35 |
| GTIN | 4062406016340 |
| Artikelklasse | 10N |

Beschreibung
Hinweis:

Lieferzeit: 35 Kalendertage
 Mindestbestellmenge: Stück 1
 Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen
 Gewindeart: MF-LH
 Schneidstoff: HSS E
 Norm: DIN 376
 Toleranzklasse: ISO 1 4H
 Toleranzklasse: ISO 1X 4HX
 Toleranzklasse: ISO 2 6H
 Gewindesteigung: 0,35 mm
 Gesamtlänge L: 140 mm
 Schaft-Ø D_s: 18 mm
 Schaft-Vierkant □: 14,5 mm
 Kernloch-Ø: 25,65 mm

Technische Beschreibung

| | |
|-------------------|------------|
| Schaft-Vierkant □ | 14,5 mm |
| Gewindesteigung | 0,35 mm |
| Toleranzklasse | ISO 1 4H |
| Toleranzklasse | ISO 1X 4HX |
| Toleranzklasse | ISO 2 6H |

| | |
|----------------------------|-------------------------|
| Toleranzklasse | ISO 2X 6HX |
| Toleranzklasse | 6H +0,05 |
| Toleranzklasse | 6H +0,10 |
| Toleranzklasse | 6H +0,20 |
| Toleranzklasse | ISO 3 6G |
| Toleranzklasse | ISO 3X 6GX |
| Toleranzklasse | 7H |
| Toleranzklasse | 7HX |
| Toleranzklasse | 7G |
| Toleranzklasse | 7GX |
| Norm | DIN 376 |
| Schneidstoff | HSS E |
| Gesamtlänge L | 140 mm |
| Gewindetiefe | 65 mm |
| Anzahl Spannuten | 3 |
| Anzahl Schneiden Z | 3 |
| Gewinde-Ø | 26 mm |
| Kernloch-Ø | 25,65 mm |
| Schaft-Ø D _s | 18 mm |
| Gewindeart | MF-LH |
| Gewindegröße | M26×0,35 |
| Beschichtung | unbeschichtet |
| Flankenwinkel | 60 Grad |
| Gewinde-Norm | DIN 13 |
| Anschnittform | C |
| Schaft | Zylinderschaft mit h9 |
| Innenkühlung | nein |
| Verwendung bei Bohrungsart | bis 2,5×D bei Grundloch |
| Schneidrichtung | links |

| | |
|---------------------------|---|
| Art des Gewindewerkzeuges | Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung |
| Farbring | ohne |
| Produktart | Gewindebohrer |