

Garant
Linksgewinde Grundloch-Maschinen-Gewindebohrer, TiN, MF: M21X0,35

Bestelldaten

| | |
|---------------|-----------------|
| Bestellnummer | 130016 M21X0,35 |
| GTIN | 4062406023157 |
| Artikelklasse | 10N |

Beschreibung
Hinweis:

Lieferzeit: 49 Kalendertage
 Mindestbestellmenge: Stück 1
 Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen
 Gewindeart: MF-LH
 Schneidstoff: HSS E
 Norm: DIN 376
 Toleranzklasse: ISO 1 4H
 Toleranzklasse: ISO 1X 4HX
 Toleranzklasse: ISO 2 6H
 Gewindesteigung: 0,35 mm
 Gesamtlänge L: 140 mm
 Schaft-Ø D_s: 18 mm
 Schaft-Vierkant □: 14,5 mm
 Kernloch-Ø: 20,65 mm

Technische Beschreibung

| | |
|--------------------|------------|
| Anzahl Schneiden Z | 3 |
| Gewinde-Ø | 21 mm |
| Toleranzklasse | ISO 1 4H |
| Toleranzklasse | ISO 1X 4HX |
| Toleranzklasse | ISO 2 6H |
| Toleranzklasse | ISO 2X 6HX |

| | |
|----------------------------|---|
| Toleranzklasse | 6H +0,05 |
| Toleranzklasse | 6H +0,10 |
| Toleranzklasse | 6H +0,20 |
| Toleranzklasse | ISO 3 6G |
| Toleranzklasse | ISO 3X 6GX |
| Toleranzklasse | 7H |
| Toleranzklasse | 7HX |
| Toleranzklasse | 7G |
| Toleranzklasse | 7GX |
| Gesamtlänge L | 140 mm |
| Schneidstoff | HSS E |
| Kernloch-Ø | 20,65 mm |
| Gewindesteigung | 0,35 mm |
| Norm | DIN 376 |
| Gewindetiefe | 52,5 mm |
| Schaft-Ø D _s | 18 mm |
| Anzahl Spannuten | 3 |
| Schaft-Vierkant □ | 14,5 mm |
| Gewindeart | MF-LH |
| Gewindegröße | M21×0,35 |
| Beschichtung | TiN |
| Flankenwinkel | 60 Grad |
| Gewinde-Norm | DIN 13 |
| Anschnittform | C |
| Schaft | Zylinderschaft mit h9 |
| Innenkühlung | nein |
| Verwendung bei Bohrungsart | bis 2,5×D bei Grundloch |
| Schneidrichtung | links |
| Art des Gewindewerkzeuges | Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung |

| | |
|------------|---------------|
| Farbring | ohne |
| Produktart | Gewindebohrer |