

**Garant****Grundloch-Maschinen-Gewindebohrer, TiN, MF: M25X1,5****Bestelldaten**

|               |                |
|---------------|----------------|
| Bestellnummer | 130015 M25X1,5 |
| GTIN          | 4062406019907  |
| Artikelklasse | 10N            |

**Beschreibung****Hinweis:**

Lieferzeit: 49 Kalendertage

Mindestbestellmenge: Stück 1

Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen

**Technische Beschreibung**

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Anzahl Schneiden Z | 4          |
| Schaft-Vierkant □  | 14,5 mm    |
| Anzahl Spannuten   | 4          |
| Gewindetiefe       | 62,5 mm    |
| Norm               | DIN 376    |
| Toleranzklasse     | ISO 1 4H   |
| Toleranzklasse     | ISO 1X 4HX |
| Toleranzklasse     | ISO 2 6H   |
| Toleranzklasse     | ISO 2X 6HX |
| Toleranzklasse     | 6H +0,05   |
| Toleranzklasse     | 6H +0,10   |
| Toleranzklasse     | 6H +0,20   |
| Toleranzklasse     | ISO 3 6G   |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Toleranzklasse             | ISO 3X 6GX  |
| Toleranzklasse             | 7H  |
| Toleranzklasse             | 7HX   |
| Toleranzklasse             | 7G  |
| Toleranzklasse             | 7GX   |
| Gesamtlänge L              | 140 mm  |
| Kernloch-Ø                 | 23,5 mm   |
| Schaft-Ø D <sub>s</sub>    | 18 mm   |
| Schneidstoff               | HSS E   |
| Gewinde-Ø                  | 25 mm   |
| Gewindesteigung            | 1,5 mm  |
| Gewindeart                 | MF  |
| Gewindegröße               | M25×1,5   |
| Beschichtung               | TiN   |
| Flankenwinkel              | 60 Grad   |
| Gewinde-Norm               | DIN 13  |
| Anschnittform              | C   |
| Schaft                     | Zylinderschaft mit h9                                     |
| Innenkühlung               | nein  |
| Verwendung bei Bohrungsart | bis 2,5×D bei Grundloch                                   |
| Schneidrichtung            | rechts  |
| Art des Gewindewerkzeuges  | Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung |
| Farbring                   | ohne  |
| Produktart                 | Gewindebohrer   |