

Garant
Linksgewinde Grundloch-Maschinen-Gewindebohrer, TiN, MF: M2X0,4

Bestelldaten

Bestellnummer	130016 M2X0,4
GTIN	4062406021894
Artikelklasse	10N

Beschreibung
Hinweis:

Lieferzeit: 91 Kalendertage
 Mindestbestellmenge: Stück 25
 Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen
 Gewindeart: M-LH
 Schneidstoff: HSS E
 Norm: DIN 371
 Toleranzklasse: ISO 1 4H
 Toleranzklasse: ISO 1X 4HX
 Toleranzklasse: ISO 2 6H
 Gewindesteigung: 0,4 mm
 Gesamtlänge L: 45 mm
 Schaft-Ø D_s: 2,8 mm
 Schaft-Vierkant □: 2,1 mm
 Kernloch-Ø: 1,6 mm

Technische Beschreibung

Anzahl Spannuten	3
Toleranzklasse	ISO 1 4H
Toleranzklasse	ISO 1X 4HX
Toleranzklasse	ISO 2 6H
Toleranzklasse	ISO 2X 6HX
Toleranzklasse	6H +0,05

Toleranzklasse	6H +0,10
Toleranzklasse	6H +0,20
Toleranzklasse	ISO 3 6G
Toleranzklasse	ISO 3X 6GX
Toleranzklasse	7H
Toleranzklasse	7HX
Toleranzklasse	7G
Toleranzklasse	7GX
Gewinde-Ø	2 mm
Schneidstoff	HSS E
Kernloch-Ø	1,6 mm
Gewindesteigung	0,4 mm
Schaft-Ø D _s	2,8 mm
Schaft-Vierkant □	2,1 mm
Gesamtlänge L	45 mm
Anzahl Schneiden Z	3
Gewindetiefe	5 mm
Norm	DIN 371
Gewindeart	M-LH
Gewindegröße	M2×0,4
Beschichtung	TiN
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	DIN 13
Anschnittform	C
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 2,5×D bei Grundloch
Schneidrichtung	links
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung

Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer