

Garant**Linksgewinde Grundloch-Maschinen-Gewindebohrer, TiN, MF: M3X0,5****Bestelldaten**

Bestellnummer	130016 M3X0,5
GTIN	4062406021993
Artikelklasse	10N

Beschreibung**Hinweis:**

Lieferzeit: 49 Kalendertage
Mindestbestellmenge: Stück 3
Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen
Gewindeart: M-LH
Schneidstoff: HSS E
Norm: DIN 371
Toleranzklasse: ISO 1 4H
Toleranzklasse: ISO 1X 4HX
Toleranzklasse: ISO 2 6H
Gewindesteigung: 0,5 mm
Gesamtlänge L: 56 mm
Schaft-Ø D_s: 3,5 mm
Schaft-Vierkant □: 2,7 mm
Kernloch-Ø: 2,5 mm

Technische Beschreibung

Schaft-Vierkant □	2,7 mm
Anzahl Spannuten	3
Gewindetiefe	7,5 mm
Toleranzklasse	ISO 1 4H
Toleranzklasse	ISO 1X 4HX
Toleranzklasse	ISO 2 6H

Toleranzklasse	ISO 2X 6HX
Toleranzklasse	6H +0,05
Toleranzklasse	6H +0,10
Toleranzklasse	6H +0,20
Toleranzklasse	ISO 3 6G
Toleranzklasse	ISO 3X 6GX
Toleranzklasse	7H
Toleranzklasse	7HX
Toleranzklasse	7G
Toleranzklasse	7GX
Gewindesteigung	0,5 mm
Norm	DIN 371
Schneidstoff	HSS E
Anzahl Schneiden Z	3
Gesamtlänge L	56 mm
Kernloch-Ø	2,5 mm
Schaft-Ø D _s	3,5 mm
Gewinde-Ø	3 mm
Gewindeart	M-LH
Gewindegröße	M3×0,5
Beschichtung	TiN
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	DIN 13
Anschnittform	C
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 2,5×D bei Grundloch
Schneidrichtung	links
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung

Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer