

Garant
Linksgewinde Grundloch-Maschinen-Gewindebohrer, TiN, MF: M14X2

Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 130016 M14X2 |
| GTIN | 4062406022648 |
| Artikelklasse | 10N |

Beschreibung
Hinweis:

Lieferzeit: 49 Kalendertage
 Mindestbestellmenge: Stück 2
 Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen
 Gewindeart: M-LH
 Schneidstoff: HSS E
 Norm: DIN 376
 Toleranzklasse: ISO 1 4H
 Toleranzklasse: ISO 1X 4HX
 Toleranzklasse: ISO 2 6H
 Gewindesteigung: 2 mm
 Gesamtlänge L: 110 mm
 Schaft-Ø D_s: 11 mm
 Schaft-Vierkant □: 9 mm
 Kernloch-Ø: 12 mm

Technische Beschreibung

| | |
|----------------|------------|
| Gesamtlänge L | 110 mm |
| Toleranzklasse | ISO 1 4H |
| Toleranzklasse | ISO 1X 4HX |
| Toleranzklasse | ISO 2 6H |
| Toleranzklasse | ISO 2X 6HX |
| Toleranzklasse | 6H +0,05 |

| | |
|----------------------------|---|
| Toleranzklasse | 6H +0,10 |
| Toleranzklasse | 6H +0,20 |
| Toleranzklasse | ISO 3 6G |
| Toleranzklasse | ISO 3X 6GX |
| Toleranzklasse | 7H |
| Toleranzklasse | 7HX |
| Toleranzklasse | 7G |
| Toleranzklasse | 7GX |
| Gewindesteigung | 2 mm |
| Anzahl Schneiden Z | 3 |
| Kernloch-Ø | 12 mm |
| Norm | DIN 376 |
| Schaft-Ø D _s | 11 mm |
| Anzahl Spannuten | 3 |
| Schaft-Vierkant □ | 9 mm |
| Gewinde-Ø | 14 mm |
| Gewindetiefe | 35 mm |
| Schneidstoff | HSS E |
| Gewindeart | M-LH |
| Gewindegröße | M14×2 |
| Beschichtung | TiN |
| Flankenwinkel | 60 Grad |
| Gewinde-Norm | DIN 13 |
| Anschnittform | C |
| Schaft | Zylinderschaft mit h9 |
| Innenkühlung | nein |
| Verwendung bei Bohrungsart | bis 2,5×D bei Grundloch |
| Schneidrichtung | links |
| Art des Gewindewerkzeuges | Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung |

| | |
|------------|---------------|
| Farbring | ohne |
| Produktart | Gewindebohrer |