

Garant
**Linksgewinde Durchgangsloch-Maschinen-Gewindebohrer, unbeschichtet,
Typ: 3/4-14**

Bestelldaten

Bestellnummer	130031 3/4-14
GTIN	4062406037420
Artikelklasse	10N

Beschreibung
Hinweis:

Lieferzeit: 35 Kalendertage
 Mindestbestellmenge: Stück 2
 Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen
 Gewindeart: UNS-LH
 Schneidstoff: HSS E
 Norm: DIN 376
 Gänge pro Zoll: 14
 Gewinde-Ø: 19,05 mm
 Gesamtlänge L: 125 mm
 Schaft-Ø D_s: 14 mm
 Schaft-Vierkant □: 11 mm
 Kernloch-Ø: 17,4 mm

Technische Beschreibung

Anzahl Spannuten	3
Gewindetiefe	38,1 mm
Schaft-Vierkant □	11 mm
Schneidstoff	HSS E
Gewinde-Ø	19,05 mm
Kernloch-Ø	17,4 mm
Gewindesteigung	1,814 mm

Gänge pro Zoll	14
Norm	DIN 376
Anzahl Schneiden Z	3
Schaft-Ø D _s	14 mm
Gesamtlänge L	125 mm
Gewindeart	UNS-LH
Gewindegröße	3/4-14 UNS LH
Beschichtung	unbeschichtet
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	ASME B1.1
Toleranzklasse	1B
Toleranzklasse	2B
Toleranzklasse	2B +0,05
Toleranzklasse	2B +0,10
Toleranzklasse	2B +0,20
Toleranzklasse	3B
Anschnittform	B
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 3×D bei Durchgangsloch
Schneidrichtung	links
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer