

Garant
**Linksgewinde Durchgangsloch-Maschinen-Gewindebohrer, unbeschichtet,
Typ: 1.5/16-8**

Bestelldaten

Bestellnummer	130031 1.5/16-8
GTIN	4062406038007
Artikelklasse	10N

Beschreibung
Hinweis:

Lieferzeit: 35 Kalendertage
 Mindestbestellmenge: Stück 1
 Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen
 Gewindeart: UN-LH
 Schneidstoff: HSS E
 Norm: DIN 376
 Gänge pro Zoll: 8
 Gewinde-Ø: 33,338 mm
 Gesamtlänge L: 200 mm
 Schaft-Ø D_s: 28 mm
 Schaft-Vierkant □: 22 mm
 Kernloch-Ø: 30,3 mm

Technische Beschreibung

Gesamtlänge L	200 mm
Anzahl Spannuten	4
Gänge pro Zoll	8
Gewindetiefe	66,69 mm
Gewindesteigung	3,175 mm
Kernloch-Ø	30,3 mm
Anzahl Schneiden Z	4

Gewinde-Ø	33,338 mm
Norm	DIN 376
Schneidstoff	HSS E
Schaft-Ø D _s	28 mm
Schaft-Vierkant □	22 mm
Gewindeart	UN-LH
Gewindegröße	1.5/16-8 UN LH
Beschichtung	unbeschichtet
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	ASME B1.1
Toleranzklasse	1B
Toleranzklasse	2B
Toleranzklasse	2B +0,05
Toleranzklasse	2B +0,10
Toleranzklasse	2B +0,20
Toleranzklasse	3B
Anschnittform	B
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 3×D bei Durchgangsloch
Schneidrichtung	links
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer