

Garant**Durchgangsloch-Maschinen-Gewindebohrer, unbeschichtet, Typ: 5/8-27****Bestelldaten**

Bestellnummer	130030 5/8-27
GTIN	4062406035013
Artikelklasse	10N

Beschreibung**Hinweis:**

Lieferzeit: 35 Kalendertage

Mindestbestellmenge: Stück 2

Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen

Gewindeart: UNS

Schneidstoff: HSS E

Norm: DIN 376

Gänge pro Zoll: 27

Gewinde-Ø: 15,875 mm

Gesamtlänge L: 110 mm

Schaft-Ø D_s: 12 mm

Schaft-Vierkant □: 9 mm

Kernloch-Ø: 15 mm

Technische Beschreibung

Schaft-Vierkant □	9 mm
Anzahl Schneiden Z	3
Gesamtlänge L	110 mm
Gewindesteigung	0,94 mm
Kernloch-Ø	15 mm
Schaft-Ø D _s	12 mm
Gewindetiefe	47,64 mm

Anzahl Spannuten	3
Gewinde-Ø	15,88 mm
Gänge pro Zoll	27
Norm	DIN 376
Schneidstoff	HSS E
Gewindeart	UNS
Gewindegröße	5/8-27 UNS
Beschichtung	unbeschichtet
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	ASME B1.1
Toleranzklasse	1B
Toleranzklasse	2B
Toleranzklasse	2B +0,05
Toleranzklasse	2B +0,10
Toleranzklasse	2B +0,20
Toleranzklasse	3B
Anschnittform	B
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 3×D bei Durchgangsloch
Schneidrichtung	rechts
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer