

Garant**Durchgangsloch-Maschinen-Gewindebohrer, unbeschichtet, Typ: 7/8-14****Bestelldaten**

Bestellnummer	130030 7/8-14
GTIN	4062406035297
Artikelklasse	10N

Beschreibung**Hinweis:**

Lieferzeit: 35 Kalendertage
Mindestbestellmenge: Stück 1
Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen
Gewindeart: UNF
Schneidstoff: HSS E
Norm: DIN 376
Gänge pro Zoll: 14
Gewinde-Ø: 22,225 mm
Gesamtlänge L: 140 mm
Schaft-Ø D_s: 18 mm
Schaft-Vierkant □: 14,5 mm
Kernloch-Ø: 20,4 mm

Technische Beschreibung

Anzahl Spannuten	3
Schaft-Ø D _s	18 mm
Norm	DIN 376
Gewindetiefe	66,69 mm
Gewindesteigung	1,814 mm
Kernloch-Ø	20,4 mm
Gewinde-Ø	22,23 mm

Schaft-Vierkant <input type="checkbox"/>	14,5 mm
Gesamtlänge L	140 mm
Anzahl Schneiden Z	3
Schneidstoff	HSS E
Gänge pro Zoll	14
Gewindeart	UNF
Gewindegröße	7/8-14 UNF
Beschichtung	unbeschichtet
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	ASME B1.1
Toleranzklasse	1B
Toleranzklasse	2B
Toleranzklasse	2B +0,05
Toleranzklasse	2B +0,10
Toleranzklasse	2B +0,20
Toleranzklasse	3B
Anschnittform	B
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 3×D bei Durchgangsloch
Schneidrichtung	rechts
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer