

Garant**Linksgewinde Durchgangsloch-Maschinen-Gewindebohrer, unbeschichtet,
Typ: 13/16-16****Bestelldaten**

Bestellnummer	130031 13/16-16
GTIN	4062406037468
Artikelklasse	10N

Beschreibung**Hinweis:**

Lieferzeit: 35 Kalendertage

Mindestbestellmenge: Stück 1

Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen

Gewindeart: UN-LH

Schneidstoff: HSS E

Norm: DIN 376

Gänge pro Zoll: 16

Gewinde-Ø: 20,638 mm

Gesamtlänge L: 140 mm

Schaft-Ø D_s: 18 mm

Schaft-Vierkant □: 14,5 mm

Kernloch-Ø: 19,1 mm

Technische Beschreibung

Gesamtlänge L	140 mm
Norm	DIN 376
Gänge pro Zoll	16
Anzahl Schneiden Z	3
Gewinde-Ø	20,638 mm
Gewindesteigung	1,588 mm
Anzahl Spannuten	3

Kernloch-Ø	19,1 mm
Gewindetiefe	41,3 mm
Schaft-Ø D _s	18 mm
Schneidstoff	HSS E
Schaft-Vierkant □	14,5 mm
Gewindeart	UN-LH
Gewindegröße	13/16-16 UN LH
Beschichtung	unbeschichtet
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	ASME B1.1
Toleranzklasse	1B
Toleranzklasse	2B
Toleranzklasse	2B +0,05
Toleranzklasse	2B +0,10
Toleranzklasse	2B +0,20
Toleranzklasse	3B
Anschnittform	B
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 3×D bei Durchgangsloch
Schneidrichtung	links
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer