

**Garant****Linksgewinde Durchgangsloch-Maschinen-Gewindebohrer, unbeschichtet,  
Typ: 1.7/16-18****Bestelldaten**

Bestellnummer	130031 1.7/16-18
GTIN	4062406038106
Artikelklasse	10N

**Beschreibung****Hinweis:**

Lieferzeit: 35 Kalendertage

Mindestbestellmenge: Stück 1

Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen

Gewindeart: UNEF-LH

Schneidstoff: HSS E

Norm: DIN 376

Gänge pro Zoll: 18

Gewinde-Ø: 36,512 mm

Gesamtlänge L: 200 mm

Schaft-Ø D<sub>s</sub>: 28 mm

Schaft-Vierkant □: 22 mm

Kernloch-Ø: 35,3 mm

**Technische Beschreibung**

Anzahl Spannuten	4
Gewindetiefe	73 mm
Schneidstoff	HSS E
Gewindesteigung	1,411 mm
Gesamtlänge L	200 mm
Gänge pro Zoll	18
Norm	DIN 376

Gewinde-Ø	36,512 mm
Schaft-Vierkant □	22 mm
Anzahl Schneiden Z	4
Schaft-Ø D <sub>s</sub>	28 mm
Kernloch-Ø	35,3 mm
Gewindeart	UNEF-LH
Gewindegröße	1.7/16-18 UNEF LH
Beschichtung	unbeschichtet
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	ASME B1.1
Toleranzklasse	1B
Toleranzklasse	2B
Toleranzklasse	2B +0,05
Toleranzklasse	2B +0,10
Toleranzklasse	2B +0,20
Toleranzklasse	3B
Anschnittform	B
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 3×D bei Durchgangsloch
Schneidrichtung	links
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer