

**Garant****Durchgangsloch-Maschinen-Gewindebohrer, unbeschichtet, Typ: 1.3/8-10****Bestelldaten**

Bestellnummer	130030 1.3/8-10
GTIN	4062406035822
Artikelklasse	10N

**Beschreibung****Hinweis:**

Lieferzeit: 35 Kalendertage

Mindestbestellmenge: Stück 1

Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen

Gewindeart: UNS

Schneidstoff: HSS E

Norm: DIN 376

Gänge pro Zoll: 10

Gewinde-Ø: 34,925 mm

Gesamtlänge L: 200 mm

Schaft-Ø D<sub>s</sub>: 28 mm

Schaft-Vierkant □: 22 mm

Kernloch-Ø: 32,6 mm

**Technische Beschreibung**

Kernloch-Ø	32,6 mm
Gewinde-Ø	34,925 mm
Schneidstoff	HSS E
Gewindetiefe	69,85 mm
Gänge pro Zoll	10
Anzahl Schneiden Z	4
Schaft-Vierkant □	22 mm
Gesamtlänge L	200 mm

Anzahl Spannuten	4
Norm	DIN 376
Gewindesteigung	2,54 mm
Schaft-Ø D <sub>s</sub>	28 mm
Gewindeart	UNS
Gewindegröße	1.3/8-10 UNS
Beschichtung	unbeschichtet
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	ASME B1.1
Toleranzklasse	1B
Toleranzklasse	2B
Toleranzklasse	2B +0,05
Toleranzklasse	2B +0,10
Toleranzklasse	2B +0,20
Toleranzklasse	3B
Anschnittform	B
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 3×D bei Durchgangsloch
Schneidrichtung	rechts
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer