

Garant**Linksgewinde Durchgangsloch-Maschinen-Gewindebohrer, unbeschichtet,
Typ: 5/8-11****Bestelldaten**

Bestellnummer	130031 5/8-11
GTIN	4062406037321
Artikelklasse	10N

Beschreibung**Hinweis:**

Lieferzeit: 35 Kalendertage

Mindestbestellmenge: Stück 2

Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen

Gewindeart: UNC-LH

Schneidstoff: HSS E

Norm: DIN 376

Gänge pro Zoll: 11

Gewinde-Ø: 15,875 mm

Gesamtlänge L: 110 mm

Schaft-Ø D_s: 12 mm

Schaft-Vierkant □: 9 mm

Kernloch-Ø: 13,53 mm

Technische Beschreibung

Norm	DIN 376
Schaft-Vierkant □	9 mm
Gewindetiefe	47,64 mm
Anzahl Schneiden Z	3
Anzahl Spannuten	3
Gewinde-Ø	15,88 mm
Schaft-Ø D _s	12 mm

Gesamtlänge L	110 mm
Kernloch-Ø	13,53 mm
Schneidstoff	HSS E
Gänge pro Zoll	11
Gewindesteigung	2,309 mm
Gewindeart	UNC-LH
Gewindegröße	5/8-11 UNC LH
Beschichtung	unbeschichtet
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	ASME B1.1
Toleranzklasse	1B
Toleranzklasse	2B
Toleranzklasse	2B +0,05
Toleranzklasse	2B +0,10
Toleranzklasse	2B +0,20
Toleranzklasse	3B
Anschnittform	B
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 3×D bei Durchgangsloch
Schneidrichtung	links
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer