

Garant**Linksgewinde Durchgangsloch-Maschinen-Gewindebohrer, unbeschichtet,
Typ: 1.3/16-20****Bestelldaten**

| | |
|---------------|------------------|
| Bestellnummer | 130031 1.3/16-20 |
| GTIN | 4062406037833 |
| Artikelklasse | 10N |

Beschreibung**Hinweis:**

Lieferzeit: 35 Kalendertage
Mindestbestellmenge: Stück 1
Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen
Gewindeart: UN-LH
Schneidstoff: HSS E
Norm: DIN 376
Gänge pro Zoll: 20
Gewinde-Ø: 30,162 mm
Gesamtlänge L: 180 mm
Schaft-Ø D_s: 22 mm
Schaft-Vierkant □: 18 mm
Kernloch-Ø: 28,97 mm

Technische Beschreibung

| | |
|--------------------|-----------|
| Gewindesteigung | 1,27 mm |
| Anzahl Schneiden Z | 4 |
| Norm | DIN 376 |
| Schaft-Vierkant □ | 18 mm |
| Gewinde-Ø | 30,162 mm |
| Gänge pro Zoll | 20 |
| Kernloch-Ø | 28,97 mm |

| | |
|----------------------------|---|
| Gesamtlänge L | 180 mm |
| Anzahl Spannuten | 4 |
| Gewindetiefe | 60,32 mm |
| Schaft-Ø D _s | 22 mm |
| Schneidstoff | HSS E |
| Gewindeart | UN-LH |
| Gewindegröße | 1.3/16-20 UN LH |
| Beschichtung | unbeschichtet |
| Flankenwinkel | 60 Grad |
| Gewinde-Norm | ASME B1.1 |
| Toleranzklasse | 1B |
| Toleranzklasse | 2B |
| Toleranzklasse | 2B +0,05 |
| Toleranzklasse | 2B +0,10 |
| Toleranzklasse | 2B +0,20 |
| Toleranzklasse | 3B |
| Anschnittform | B |
| Schaft | Zylinderschaft mit h9 |
| Innenkühlung | nein |
| Verwendung bei Bohrungsart | bis 3×D bei Durchgangsloch |
| Schneidrichtung | links |
| Art des Gewindewerkzeuges | Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung |
| Farbring | ohne |
| Produktart | Gewindebohrer |