

Garant**Linksgewinde Durchgangsloch-Maschinen-Gewindebohrer, unbeschichtet,
Typ: 1.3/16-8****Bestelldaten**

Bestellnummer	130031 1.3/16-8
GTIN	4062406037864
Artikelklasse	10N

Beschreibung**Hinweis:**

Lieferzeit: 35 Kalendertage

Mindestbestellmenge: Stück 1

Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen

Gewindeart: UN-LH

Schneidstoff: HSS E

Norm: DIN 376

Gänge pro Zoll: 8

Gewinde-Ø: 30,162 mm

Gesamtlänge L: 180 mm

Schaft-Ø D_s: 22 mm

Schaft-Vierkant □: 18 mm

Kernloch-Ø: 27,2 mm

Technische Beschreibung

Norm	DIN 376
Anzahl Spannuten	4
Schneidstoff	HSS E
Schaft-Vierkant □	18 mm
Gewindesteigung	3,175 mm
Schaft-Ø D _s	22 mm
Gänge pro Zoll	8

Gewinde-Ø	30,162 mm
Gewindetiefe	60,32 mm
Kernloch-Ø	27,2 mm
Gesamtlänge L	180 mm
Anzahl Schneiden Z	4
Gewindeart	UN-LH
Gewindegröße	1.3/16-8 UN LH
Beschichtung	unbeschichtet
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	ASME B1.1
Toleranzklasse	1B
Toleranzklasse	2B
Toleranzklasse	2B +0,05
Toleranzklasse	2B +0,10
Toleranzklasse	2B +0,20
Toleranzklasse	3B
Anschnittform	B
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 3×D bei Durchgangsloch
Schneidrichtung	links
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer