

**Garant****Durchgangsloch-Maschinen-Gewindebohrer, unbeschichtet, Typ: 1.1/8-8****Bestelldaten**

Bestellnummer	130030 1.1/8-8
GTIN	4062406035570
Artikelklasse	10N

**Beschreibung****Hinweis:**

Lieferzeit: 35 Kalendertage

Mindestbestellmenge: Stück 1

Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen

Gewindeart: UN

Schneidstoff: HSS E

Norm: DIN 376

Gänge pro Zoll: 8

Gewinde-Ø: 28,575 mm

Gesamtlänge L: 180 mm

Schaft-Ø D<sub>s</sub>: 22 mm

Schaft-Vierkant □: 18 mm

Kernloch-Ø: 25,5 mm

**Technische Beschreibung**

Norm	DIN 376
Anzahl Spannuten	4
Kernloch-Ø	25,5 mm
Schaft-Vierkant □	18 mm
Gänge pro Zoll	8
Gesamtlänge L	180 mm
Anzahl Schneiden Z	4
Schneidstoff	HSS E

Schaft-Ø D <sub>s</sub>	22 mm
Gewindesteigung	3,175 mm
Gewinde-Ø	28,575 mm
Gewindetiefe	57,15 mm
Gewindeart	UN
Gewindegröße	1.1/8-8 UN
Beschichtung	unbeschichtet
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	ASME B1.1
Toleranzklasse	1B
Toleranzklasse	2B
Toleranzklasse	2B +0,05
Toleranzklasse	2B +0,10
Toleranzklasse	2B +0,20
Toleranzklasse	3B
Anschnittform	B
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 3×D bei Durchgangsloch
Schneidrichtung	rechts
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer