

**Garant****Linksgewinde Durchgangsloch-Maschinen-Gewindebohrer, unbeschichtet,  
Typ: 7/8-24****Bestelldaten**

Bestellnummer	130031 7/8-24
GTIN	4062406037499
Artikelklasse	10N

**Beschreibung****Hinweis:**

Lieferzeit: 35 Kalendertage  
Mindestbestellmenge: Stück 1  
Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen  
Gewindeart: UNS-LH  
Schneidstoff: HSS E  
Norm: DIN 376  
Gänge pro Zoll: 24  
Gewinde-Ø: 22,225 mm  
Gesamtlänge L: 140 mm  
Schaft-Ø D<sub>s</sub>: 18 mm  
Schaft-Vierkant □: 14,5 mm  
Kernloch-Ø: 21,2 mm

**Technische Beschreibung**

Norm	DIN 376
Schneidstoff	HSS E
Gewinde-Ø	22,23 mm
Schaft-Vierkant □	14,5 mm
Anzahl Spannuten	3
Anzahl Schneiden Z	3
Gewindetiefe	66,69 mm

Gesamtlänge L	140 mm
Gewindesteigung	1,058 mm
Gänge pro Zoll	24
Kernloch-Ø	21,2 mm
Schaft-Ø D <sub>s</sub>	18 mm
Gewindeart	UNS-LH
Gewindegröße	7/8-24 UNS LH
Beschichtung	unbeschichtet
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	ASME B1.1
Toleranzklasse	1B
Toleranzklasse	2B
Toleranzklasse	2B +0,05
Toleranzklasse	2B +0,10
Toleranzklasse	2B +0,20
Toleranzklasse	3B
Anschnittform	B
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 3×D bei Durchgangsloch
Schneidrichtung	links
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer